Garant

Magazinschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Anzahl Klarsichtboxen: 45

Bestelldaten

Bestellnummer	944111 45
GTIN	4062406073428
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:
Bestückter Magazinschrank in 30×11G.
Klarsichtboxen aus transparentem **ABS-Kunststoff** für staubfreie Lagerung. Entnahme des Lagerguts durch Kippen der Klarsichtbox. Für Montagezwecke können Boxen entnommen und aufeinander gestapelt werden.
Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss** verschließbar.
Bestückung:
Anzahl Klarsichtboxen (B×T×H): 12 St.80×63×70 mm; 15 St.100×97×108 mm; 12 St.128×128×133 mm; 6 St.175×140×160 mm
Lieferumfang:
Schrank inklusive Klarsichtboxen.
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**
Hinweis:
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	72,5 kg
Tiefe	275 mm
Breite	750 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe in G	11
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Magazinschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11