Garant

Zirkularfräser, Hartmetall, Typ: 27XL

Bestelldaten

Bestellnummer	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Artikelklasse	21Q

Beschreibung

Hinweis:
Polygon-Fräsplatten Typ P12 / P16 / P26 Nr. 217255 – 217327.
Werkzeugaustausch: PowerCard
Innenkühlung: ja
für Platten-Typ: P26
kleinster Bohr-Ø D: 27 mm
Innen-Ø d_1: 15,5 mm
maximale Schnitttiefe S_{max}: 5,7 mm
Auskraglänge L_1: 25 mm
Gesamtlänge L_{ges}: 180 mm

Technische Beschreibung

Spannschrauben-Set	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	180 mm
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Innen-Ø d_1	15,5 mm
kleinster Bohr-Ø D	22 - 37 mm
maximale Schnitttiefe S_{max}	10,75 mm
Schaftausführung	zylindrisch
Auskraglänge L_1	25 mm

Schaft	DIN 6535 HA
für Platten-Typ	P26
Innenkühlung	ja
Gewindetiefe	21,5 mm
Material Fräser	Hartmetall
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219819