Lever lock toolholder, right-hand, Shank / insert size: 32/19mm

Order data

Order number	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Item class	21T

Technical description

ISO code toolholder	PCKNR/L 3232P19
Functional width L_4	40 mm
Shim pins pack	259044 7
Head length L_1	40 mm
Insert size	19 mm
Lever screw	259018 13
Shank size	32 mm
suitable indexable insert	CN.. 1906..
Shim punches pack	259047 5
Shim	259031 36
Overall length L	170 mm
Lever	259015 13
Standard	Works standard
Application type	right-hand
Through-coolant	no
Setting angle κ	75 degrees

Application	External longitudinal turning
Application	External longitudinal turning
Application	External longitudinal turning
Type of product	Boring bar

Accessories

Lever screw Type 13	259018 13
Set of shim pins10 pieces Type 7	259044 7
Lever Type 13	259015 13
Shim Type 36	259031 36