Data sheet

Garant

Lever lock toolholder, left-hand, Shank / insert size: 32/19mm

Order data

Order number	251111 32/19
GTIN	4045197650849
Item class	21T

Technical description

Lever screw	259018 13
Head length L_1	34 mm
Shank size	32 mm
Shim pins pack	259044 7
ISO code toolholder	PSKNR/L 3232P19
Insert size	19 mm
Shim punches pack	259047 5
suitable indexable insert	SN.. 1906..
Lever	259015 13
Shim	259031 38
Functional width L_4	40 mm
Overall length L	170 mm
Standard	DIN ISO 5610
Application type	left-hand
Through-coolant	no
Setting angle κ	75 degrees

Application	External longitudinal turning
Application	External longitudinal turning
Application	External longitudinal turning
Type of product	Boring bar

Accessories

Shim Type 38	259031 38
Set of shim pins10 pieces Type 7	259044 7
PrecisionBit for hexagon, 1/4 inch E 6.3 Hexagon 4 mm	674242 4
Lever screw Type 13	259018 13
Lever Type 13	259015 13
Torque screwdriverwith scale, to take interchangeable blades maximum torque 500 cNm	659957 500