Lever lock toolholder, right-hand, Shank / insert size: 32/19mm

Order data

Order number	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Item class	21T

Technical description

Insert size	19 mm
Functional width L_4	27 mm
Lever	259015 13
Shank size	32 mm
Lever screw	259018 13
suitable indexable insert	SN.. 1906..
Shim punches pack	259047 5
ISO code toolholder	PSBNR/L 3232P19
Shim	259031 38
Head length L_1	39 mm
Overall length L	170 mm
Shim pins pack	259044 7
Standard	DIN ISO 5610
Application type	right-hand
Through-coolant	no
Setting angle κ	75 degrees
Application	External longitudinal turning

Application	External longitudinal turning
Application	External longitudinal turning
Type of product	Boring bar

Accessories

PrecisionBit for hexagon, 1/4 inch E 6.3 Hexagon 4 mm	674242 4
Torque screwdriverwith scale, to take interchangeable blades maximum torque 500 cNm	659957 500