HOLEX

Reloj comparador IP54, con protección contra golpes, Capacidad de medición / ∅ de carcasa: 10/58mm

Datos de pedido

Número de pedido	432240 10/58
GTIN	4045197711410
Clase de artículo	42C

Descripción

Ejecución:
Relojes comparadores de precisión **con protección contra golpes, salpicaduras de agua, aceite y suciedad.** Perno de medición en el mango con fuelle de goma, obturado en el extremo superior con la chapa de protección. Panel posterior obturado, cristal de reloj y anillo exterior atornillado firmemente. ∅ del vástago de sujeción 8 mm h6.
Función:
IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.
Partes opcionales:
Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Calibración	C1
∅ de carcasa	58 mm

Valor de división de escala	0,01 mm
Capacidad de medición	10 mm
Fuerza de medición	0,7 - 1,6 N
∅ vástago de fijación h6	8 mm
Lectura por vuelta de indicador	1 mm
Norma	DIN 878
Clase de protección IP	IP 54
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	15 µm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de acero Tipo 19/7	434900 19/7
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11

Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Punta de acero Tipo 40/7,8	434900 40/7,8
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de acero Tipo 19/8	434900 19/8
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de acero Tipo 32	434900 32
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de acero Tipo 40/10	434900 40/10
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6

Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de acero Tipo 19/11	434900 19/11
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de acero Tipo 19/10	434900 19/10
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de acero Tipo 19/9	434900 19/9
Cristal para reloj comparador Tipo 58	432260 58