HOLEX

Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 12×D, Tipo: 12

Datos de pedido

Número de pedido	232270 12
GTIN	4045197717900
Clase de artículo	22G

Descripción

Nota:
Otros tamaños disponibles a petición.
Reducir los valores de avance f en un 10% y los valores v_c en un 30%.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.° 343000-343530**.
Refrigeración interior: no
Número de filos Z: 2
Intervalo ∅ D_c: 12 - 12,5 mm
Longitud útil L_1: 144 mm
Cono Morse CM tamaño: 2
Tornillos de amarre: 232990 TX7

Descripción técnica

Tornillos de amarre	232990 TX7
Intervalo ∅ D_c	12 - 12,5 mm
Longitud útil L_1	144 mm
Cono Morse CM tamaño	2
Número de filos Z	2
Ejecución	12×D
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	no

Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX7	232990 TX7
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7