


Schutzbekleidung Hitze-, Flamm- und Schweißerschutz banox+



Jacke	uvex banox+
Modell:	8883
Farbe:	kornblau
Material:	100 % Baumwolle (FR), ca. 350 g/m ² , Satinbindung
Größe:	42 - 64, 90 - 110
Art.-Nr.:	98176
VE:	1 Stk.

PSA-Kategorie II

EN ISO 11611:2015



Klasse 1 - A1+A2

EN ISO 11612:2015



A1+A2, B1, C1, E1



Produktbeschreibung:

Sicherer Schutz vor Funken und Flammen: Jacke mit Teilungsnähten und neuem modischen Schnitt aus dem flammhemmenden Schutzgewebe banox+.

- Stehkragen mit Klett
- verdeckte Knopfleiste mit Kunststoffdruckern
- Napoleontasche links mit Klett
- 1 Brustinnentasche rechts
- 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Kunststoffdruckern
- Ärmelsaum mit Klett weitverstellbar
- Kontrastnähte
- Label mit Piktogrammen


Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/ Bundhose sowie geschlossen getragen werden!

Die Konformitätserklärung zum Produkt ist abrufbar unter: www.uvex-safety.com/ce



Benutzerinformation beachten!

Schutzbekleidung Hitze-, Flamm- und Schweißerschutz banox+



Jacke	uvex banox+
Modell:	8885
Farbe:	kornblau
Material:	100 % Baumwolle (FR), ca. 350 g/m ² , Satinbindung
Größe:	42 - 64, 90 - 110
Art.-Nr.:	98175
VE:	1 Stk.

PSA-Kategorie II

EN ISO 11611:2015



Klasse 1 - A1+A2

EN ISO 11612:2015



A1+A2, B1, C1, E1



Produktbeschreibung:

Optimale Passform: Bundhose mit Querteilungsnähten im Hosenbein und neuem modischen Schnitt aus dem flammhemmenden Schutzgewebe banox+.

- Bund mit verdecktem Knopf
- Schlitz mit Kunststoffreißverschluss
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche, rechts mit Patte und Klett
- 1 Schenkeltasche rechts mit Patte und Klett
- Kontrastnähte
- Label mit Piktogrammen


Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/ Bundhose sowie geschlossen getragen werden!

Die Konformitätserklärung zum Produkt ist abrufbar unter: www.uvex-safety.com/ce



Benutzerinformation beachten!

Schutzbekleidung Hitze-, Flamm- und Schweißerschutz banox+



Jacke	uvex banox+
Modell:	8884
Farbe:	kornblau
Material:	100 % Baumwolle (FR), ca. 350 g/m ² , Satinbindung
Größe:	42 - 64, 90 - 110
Art.-Nr.:	98177
VE:	1 Stk.

PSA-Kategorie II

EN ISO 11611:2015



Klasse 1-A1+A2

EN ISO 11612:2015



A1+A2, B1, C1, E1



Produktbeschreibung:

Funktional und sicher: Latzhose mit Querteilungsnähten im Hosenbein und neuem modischen Schnitt aus dem flammhemmenden Schutzgewebe banox+.

- gekreuzter Trägeransatz, elastische Träger
- schlagfeste und hitzebeständige Kunststoffsteckverschlüsse
- hochgezogener Nierenschutz,
- 1 aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klett, 1 Latzinnentasche
- Schlitz mit Kunststoffreißverschluss
- Seiteneinstieg mit verdeckten Knöpfen, weitenverstellbar, links
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche, rechts mit Patte und Klett, 1 Schenkeltasche rechts mit Patte und Klett
- Kontrastnähte, Label mit Piktogrammen

Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/ Bundhose sowie geschlossen getragen werden!

Die Konformitätserklärung zum Produkt ist abrufbar unter: www.uvex-safety.com/ce



Benutzerinformation beachten!

**Schutzbekleidung
Hitze-, Flamm- und Schweißerschutz banox+****uvex protection fire****Modell: 8883****Art.-Nr.: 98176****Modell: 8884****Art.-Nr.: 98177****Modell: 8885****Art.-Nr.: 98175****Hinweis:****Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose / Bundhose sowie geschlossen getragen werden.****Benutzerinformation beachten!**