STAHLWILLE

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 36 piezas, Tipo: 6

Datos de pedido

Número de pedido	630861 6
GTIN	4018754261024
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:
Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123; vasos** según **DIN 3124.**
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120.**
Aplicación:
Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2,5 – M8. Para Torx® exteriores con rosca M3 – M8.
Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8. Para Torx® interiores con rosca M2,5 – M8.
Material:
Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.
Suministro:
Insertos para llaves de vaso para hexágono exterior: 10 uds. n.° 631000 tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Insertos para llaves de vaso para Torx® exterior: 6 uds. n.° 631500 tam. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Insertos para destornilladores para hexágono interior: 5 uds. n.° 631710 tam. 3; 4; 5; 6; 8
Insertos para destornilladores para Torx® interior: 9 uds. n.° 631801 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Mango transversal: 1 ud. n.° 633000 tam. 116
Mango encajable: 1 ud. n.° 632800 tam. 150
Prolongaciones: 2 uds. n.º 632400 tam. 50; 150
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633500 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.° 632000 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	5-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-8 mm
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Llaves de vaso para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Longitud	322 mm
Anchura	134 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E6	631500 E6
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total mm	633000
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631000 8
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631000 7
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632400 50
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E7	631500 E7
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631000 12
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632400 150
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631000 13
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E4	631500 E4
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total mm	632800
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631000 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631000 9

Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E5	631500 E5
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E10	631500 E10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631000 11
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E8	631500 E8
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631000 5,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631000 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631000 5
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX20	631801 TX20
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 6 mm	631710 6
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX8	631801 TX8
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX25	631801 TX25
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX10	631801 TX10
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX15	631801 TX15
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 8 mm	631710 8
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX40	631801 TX40
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX27	631801 TX27
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 3 mm	631710 3
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 5 mm	631710 5
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633500 1/4
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX9	631801 TX9
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX30	631801 TX30

Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 4 mm	631710 4