

Produktdatenblatt uvex 2 6523.1 - .4 S3 HI HRO SRC

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth****Produktinformationen**

- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
- Besonders leichtgewichtig und flexibel
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch
- Nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- Gefertigt mit einer neuen Leistenteknologie für außergewöhnlichen Tragekomfort
- Optimierter Trageempfinden dank uvex climazone Technologie
- Hydrophobiertes und atmungsaktives, besonders weiches Rindoberleder
- Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
- Schnürschlaufen aus hitzeresistentem Material
- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen
- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung
- Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche
- Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten
- Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm

Laufsohle

- Besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut

	rutschhemmender Gummilaufsohle von Vibram • Optimierte Profilgestaltung im Gelenk für sicheren Leiterstand • Grobe, selbstreinigende Sohlenstollen für beste Haftung bei anspruchsvollen Anwendungen auf unebenen oder verschmutzten Böden (SRC-Kennzeichnung) • Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von Vibram																				
Technische Daten	<table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>6523.1</td><td>.2</td><td>.3</td><td>.4</td></tr><tr><td>Weite</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>14</td></tr><tr><td>Norm</td><td colspan="4">EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC</td></tr><tr><td>Größe</td><td colspan="4">35 – 52</td></tr></table>	Art.-Nr.	6523.1	.2	.3	.4	Weite	10	11	12	14	Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				Größe	35 – 52			
Art.-Nr.	6523.1	.2	.3	.4																	
Weite	10	11	12	14																	
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC																				
Größe	35 – 52																				
Zubehör	<i>Auswechselbares uvex 1 Klimakomfortfußbett</i> (Artikelnr.: 9534.7-9 + .0) • bietet vollflächige Dämpfung des Fußes und Komfort in exponierten Belastungszonen • Hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien • Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen • Hautverträgliches, angenehmes Obermaterial <i>Schnürsenkel</i> • Schwarz (Artikelnr.: 9599.9 11)																				