Garant GRIDLINE

Banco de trabajo, puerta a la izquierda, abierto por el centro, 4 cajones a la derecha, Tablero de Eluplan oscuro, 20×20G, Longitud de tablero: 2000mm

Datos de pedido

Número de pedido	921177 2000
GTIN	4062406086404
Clase de artículo	9GG

Descripción

Ejecución:
Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Patas con patines de plástico para proteger el suelo.
Cuerpo del cajón siempre gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.** Lados frontales de los cajones de color variable. Sin cantos de interferencia periféricos para una limpieza óptima y aprovechamiento completo de la superficie con material separador (cajas, insertos de espuma rígida, regletas separadoras ranuradas). Alojamientos de cajones a intervalos de 25 mm.
Sistema de cierre con cerradura de pasador cilíndrico con 5 fiadores de espiga, bombillo modular. apta para sistemas de cerradura.
Parte central con carcasa abierta retraída para un asiento ergonómico. Carcasa con puerta y estante regulable en altura.
Colocación:
Altura puerta (izquierda) mm: 625
Cantidad de estantes regulables en altura (izquierda): 1
Altura frontal de cajón (derecha) mm: 100, 125, 150, 250
Partes opcionales:
Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.
Lacado:
Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Cajón anchura útil	500 mm
Anchura de la estructura inferior	1900 mm
Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Altura	950 mm
Peso	165,2 kg
Cajón anchura útil en G	20
Cantidad de cajones	4
Cajones superficie útil en G	20x20
Carcasa de cajonera altura útil	625 mm
Serie	Ready-to-go
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	800 kg
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atributo del nombre de producto	20×20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Bombillo con 2 llaves Número de cerradura Ho (de 3 dígitos) 003	950050 003
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Cajón Altura frontal de cajón 250 mm	927800 250
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927800 150
Cajón Altura frontal de cajón 125 mm	927800 125