Lámpara de trabajo LED con batería de colores sólidos COLOUR MATCH, Tipo: MULTI3

Datos de pedido

Número de pedido	081514 MULTI3
GTIN	5708997356531
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:
COLOUR MATCH. LED especial con un elevado valor CRI para una **perfecta reproducción del color** y una vida útil del LED extremadamente larga. Perfectamente adecuados para todos los trabajos de barnizado, pulido, limpieza y preparación. Diseñado para el uso en talleres de barnizado. **Lente de vidrio intercambiable** y resistente contra todos los tipos de disolventes incluso en la limpieza diaria. **MULTIMATCH 3**. Lámpara de trabajo con batería portátil de alta potencia con selección de temperatura de color de 5 niveles. Indicación trasera de la capacidad de la batería y el tiempo de funcionamiento restante. Pie de ajuste integrado adecuado para montaje directo en soporte Scangrip 081252 1,35-3.
Función:
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.
Suministro:
Incluye cargador.
Clase de protección IP: IP 67
Zona ATEX: ninguno
Corriente de alumbrado: 3000 lm
Duración ilumin.: 15 h
Valor CRI: 96
Cantidad de baterías contenidas: 1
Tipo batería: Ion de litio

Descripción técnica

Color luz	colores reales
Corriente de alumbrado	3000 lm
Duración ilumin.	15 h
Capacidad de la batería	4 Ah
Cantidad de baterías contenidas	1
Tensión de batería	11,1 V
Zona ATEX	ninguno
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con batería
Tipo batería	Ion de litio
Longitud total	240 mm
Anchura total	230 mm
Valor CRI	96
Peso	1970 g
Quality Dress	MULTIMATCH 3.
Tipo de producto	Lámpara de trabajo