

**Produkt Datenblatt
Visier 9790 047
& Helmhalterahmen 9790 048**



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik

- Visier aus Polycarbonat
- kombinierbar mit uvex Industrieschutzhelmen uvex airwing und uvex pheos und Helm kapseln uvex K1H, K2H, 3200H
- Helmhalterahmen mit Steckadapter, passend für Gehörschutzkapseln
- für die Kombination Helm und Visier ohne Gehörschutz werden zusätzliche Adapter (9924.010) zur Befestigung am Helm benötigt
- Erfüllt Anforderung gegen Einwirkung von Störlichtbögen Klasse 1 (nach GS-ET 29). Es muss dabei elektrisch isolierender Helm getragen werden
- Scheibenwechsel möglich

Technische Details	
Tragkörper	
Material	HDPE
Farbe	schwarz
Kennzeichnung Tragkörper	
Hersteller	W
EN Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten) 8-1 (Störlichtbogen, Klasse 1, 4 kA) 9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Mech. Festigkeit	B (120 m/s)
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196
Visierscheibe	
Material	PC
Dicke	1,5 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 380
Kennzeichnung Visierscheibe	
Filter	2C-1,2
Hersteller	W
Optische Güteklasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Verwendungsbereich	8-1-0 (Störlichtbogen, Klasse 1, 4 kA) 9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196
Sonstiges	
Gewicht	Visier einzeln: 125g Helmhalterahmen einzeln: 90g Visier & Helmhalterahmen: 215g
Abmessungen Scheibe	392 x 175 mm
Verpackung	Jeweils einzeln verpackt in Polybeutel 100 Visierscheiben pro Karton 50 Helmhalterahmen pro Karton
Normerfüllung	EN 166 + EN 170 + GS-ET 29
PSA-Kategorie	Kategorie III

Ersatzteile und Zubehör:

Art.-Nr. 9790048	Scheibe Visier
Art.-Nr. 9790047	Helmhalterahmen
Art.-Nr. 9924010	Adapter für Montage am Helm ohne Gehörschutzkapseln