Garant

Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 16/1,5Xmm

Datos de pedido

Número de pedido	273790 16/1,5X
GTIN	4062406087203
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:
Fabricados de acero para herramientas altamente resistente (> 1300 N / mm^2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita reversible se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	1,5 mm
$t_{máx.}$ mecanizado interior	6 mm
Desplazamiento central L_3	10,5 mm
Tornillo	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Ø perforación previa mínima $D_{mín.}$	19 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	30 mm
Longitud total L	180 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Intervalo de aplicación	Ranurado interno radial
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí

Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 12	279815 12
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15