

| | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288221940 | Abmessung: | 150x42x24 mm |
| Teilenr: | 05004832001 | Gewicht: | 189 g |
| Artikel-Nr: | 8790 C Impaktor Deep | Ursprungsland: | TW |
| | | Zolltarifnr.: | 82042000 |

- Robuste Impaktor-Steckschlüsseinsätze für extrem hohe Beanspruchung; für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb
- Lange Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen, auch für passende, überstehende Gewindestangen in engen Bauräumen geeignet
- Sechskantprofil für präzises und profilschonendes Verschrauben bei hoher Kraftübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge

Langer Impaktor-Steckschlüsseinsatz für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb. Für den Einsatz auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Für Außensechskantschrauben und -muttern.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_zyklop_knarren_zubehoer_1_2_8790_c_impaktor_deep.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep
05004832001 - 4013288221940

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Knarren Zubehör, 1/2"

Für Elektro- oder Druckluft-Schlagschrauber



Die äußerst robuste Schmiedeausführung sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten der Impaktor-Steckschlüsseinsätze auch bei extremen Anforderungen.

Lange Ausführung




Durch die lange Ausführung der Steckschlüssel können auch Verschraubungen in engen Platzverhältnissen erreicht werden. Verschraubungen bei überstehender Gewindestange sind oft ebenso möglich.

Querbohrung und Ringnut



Durch die Bohrung und die Ringnut kann das Werkzeug mit einem Sicherungsstift oder O-Ring auf dem Elektrowerkzeug gesichert werden.

Profilschonende Kraftübertragung



Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).





Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_zyklus_knarren_zubehoer_1_2_8790_c_impaktor_deep.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep
05004832001 - 4013288221940

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| | |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | mm |
| 05004830001 | tuerkis_339C | 13,0 | 83,0 | 21,0 | 24,0 |
| 05004831001 | pink_241C | 14,0 | 83,0 | 22,0 | 24,0 |
| 05004832001 | weiss | 15,0 | 83,0 | 24,0 | 24,0 |
| 05004833001 | violett_2735C | 16,0 | 83,0 | 24,0 | 24,0 |
| 05004834001 | rot_200C | 17,0 | 83,0 | 26,0 | 26,0 |
| 05004835001 | leichtgruen_375C | 18,0 | 83,0 | 28,0 | 28,0 |
| 05004836001 | blau_307C | 19,0 | 83,0 | 28,0 | 28,0 |
| 05004837001 | gruen_363C | 21,0 | 83,0 | 30,0 | 27,0 |
| 05004838001 | leuchtgelb_yellowC | 22,0 | 83,0 | 32,0 | 28,0 |
| 05004839001 | cyan_2985C | 24,0 | 83,0 | 34,0 | 30,0 |
| 05004840001 | schwarz_blackC | 27,0 | 83,0 | 38,0 | 33,0 |

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_zyklop_knarren_zubehoer_1_2_8790_c_impaktor_deep.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep
05004832001 - 4013288221940

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de