Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Aire comprimido, ∅ 8 ×12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 10Sm

Datos de pedido

Número de pedido	080071 10S
GTIN	7391390404046
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:
Enrollador de manguera de seguridad con **arrollamiento guiado** y recogida controlada con fuerza.
Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos donde haya suciedad y polvo. Construcción compacta y montaje sencillo en la pared o en el techo con **intervalo de giro de 180°. Manguera de PU** ideal para índices de caudal elevados con una resistencia a la abrasión elevada y conexiones neumáticas de acero.
Enrollador de manguera con manguera de PU en el color de señalización **verde neón**.
Nota:
Acoplamiento ver n.º 080286.

Descripción técnica

Longitud utilizable de la manguera	10 m
Color carcasa	azul
Color tubo flexible	verde neón
Material tubo flexible	Poliuretano
Conexión salida	1/4 pul

Presión de servicio máx.	16 bar
Material carcasa	Plástico
Sistema automático de enrollado SCS	sí
Conexión entrada	1/4 pul
∅ interior manguera	8 mm
∅ exterior manguera	12 mm
Carcasa anchura	406 mm
Carcasa profundidad	190 mm
Carcasa altura	313 mm
adecuado para	Aire comprimido
Atributo del nombre de producto	∅ 8 ×12 mm
Tipo de producto	Enrollador de manguera

Accesorios

Acoplamiento de seguridadRosca interior Rosca interior conexión 1/4 pul	080286 1/4
Acoplamiento de seguridadRosca interior Rosca interior conexión 1/2 pul	080286 1/2
Acoplamiento de seguridadRosca interior Rosca interior conexión 3/8 pul	080286 3/8