



uvex suXXeed multifunction

Störlichtbogen-, Hitze-, Flamm-, Chemikalienschutz



Jacke uvex suXXeed multifunction

Modell: 7475

Farbe: graphit, nachtblau

Material: inhärent schwer entflammbar, 49 % PPAN-FR, 42 % Baumwolle, 5 % Para-Aramid, 3 % Polyamid, 1 % Carbon, ca. 300 g/m²

Größe: S – 6XL

Art.-Nr.:

88281

nachtblau

88282

graphit

VE: 1 Stk.

PSA-Kategorie III

EN ISO 11611:2015



Klasse 1 - A1

EN 1149-5:2018



EN 13034:2005+A1:2009



Typ 6

EN ISO 11612:2015



A1,B1,C1,E2,F1

IEC 61482-2:2018



APC=1



INDUSTRIALWASH●●

Produktbeschreibung:

Multifunktionelle Bundjacke in ergonomischer Passform, die sich den unterschiedlichsten Herausforderungen stellt (z.B. Umgang mit Chemikalien geringer Gefährlichkeit oder flüssigem Eisen - Code E2).

- Schnitt wie suXXeed und suXXeed basic mit Teilungsnähten
- aufgesetzte Reflexelemente
- Vordere Mitte Reißverschluss mit Blende
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- 1 Brusttasche mit verdecktem Klettverschluss
- Stretcheinsätze im Rückenteil und unter Ärmel, verlängertes Rückenteil
- Stehkragen hinten höher geschnitten
- wahlweise mit Patchemblem (freigegebenes Patchemblem FR)


Hinweise: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose / Bundhose sowie geschlossen getragen werden! Jacke in Kombination mit dem Flammschutzshirt Modell 7829/ 7937/ 7421 ergibt Störlichtbogenschutz APC=2. Dies gilt jedoch nur für den Bereich des Oberkörpers.

Die Konformitätserklärung zum Produkt ist abrufbar unter: www.uvex-safety.com/ce

Benutzerinformation beachten!

uvex suXXeed multifunction

Störlichtbogen-, Hitze-, Flamm-, Chemikalienschutz



Hose	uvex multi function	
Modell:	7476	
Farbe:	kornblau, dunkelgrau, dunkelblau, schwarz	
Material:	inhärent schwer entflammbar, 49 % PPAN-FR, 42 % Baumwolle, 5 % Para-Aramid, 3 % Polyamid, 1 % Carbon, ca. 300 g/m ²	
Größe:	42 - 64, 90 - 110	
Art.-Nr.:	88283	nachtblau
	88284	graphit
VE:	1 Stk.	

PSA-Kategorie III

EN ISO 11611:2015



Klasse 1 - A1

EN 1149-5:2018



EN 13034:2005+A1:2009



Typ 6

EN ISO 11612:2015



A1,B1,C1,E2,F1

IEC 61482-2:2018



APC= 1



Produktbeschreibung:

Multifunktionelle Bundhose in ergonomischer Passform, die sich den unterschiedlichsten Herausforderungen stellt (z.B. Umgang mit Chemikalien geringer Gefährlichkeit oder flüssigem Eisen - Code E2).

- Bundknopf verdeckt, aufgesetzte Reflexelemente
- Schlitz mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit geradem Eingriff und verdecktem Reißverschluss
- 2 Beintaschen: links: geräumige Beintasche mit innenliegender Handytasche, Blasebalgfalte hinten
rechts: schmale Beintasche, zusätzlich angesetzte Zollstocktasche, Patten mit verdecktem Klettverschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Patten mit verdecktem Klettverschluss
- Knieformung, Knietaschen innen
- Wahlweise mit Patchemblem (freigegebenes Patchemblem FR)


Hinweise: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose / Bundhose sowie geschlossen getragen werden! Jacke in Kombination mit dem Flammenschutzshirt Modell 7829/ 7937/ 7421 ergibt Störlichtbogenschutz APC=2. Dies gilt jedoch nur für den Bereich des Oberkörpers.

Die Konformitätserklärung zum Produkt ist abrufbar unter: www.uvex-safety.com/ce

Benutzerinformation beachten!

uvex suXXeed multifunction

Störlichtbogen-, Hitze-, Flamm-, Chemikalienschutz



Latzhose uvex multi function

Modell: 7478

Farbe: kornblau, dunkelgrau, dunkelblau, schwarz

Material: inhärent schwer entflammbar, 49 % PPAN-FR, 42 % Baumwolle, 5 % Para-Aramid, 3 % Polyamid, 1 % Carbon, ca. 300g/m²

Größe: 40/42 – 64/66, 90/94 – 106/110

Art.-Nr.: 88285 nachtblau

88286 graphit

VE: 1 Stk.

PSA-Kategorie III
EN ISO 11611:2015



Klasse 1 - A1

EN 1149-5:2018



EN 13034:2005+A1:2009



Typ 6

EN ISO 11612:2015



A1,B1,C1,E2,F1

IEC 61482-2:2018



APC= 1



Produktbeschreibung:

Multifunktionelle Latzhose in ergonomischer Passform, die sich den unterschiedlichsten Herausforderungen stellt (z.B. Umgang mit Chemikalien geringer Gefährlichkeit oder flüssigem Eisen - Code E2).

- aufgesetzte Reflexelemente
- Schlitz mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit geradem Eingriff und Latztasche mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Beintaschen: links: geräumige Beintasche mit innenliegender Handytasche, Blasebalgfalte hinten rechts: schmale Beintasche, zusätzlich angesetzte Zollstocktasche, Patten mit verdecktem Klettverschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Patten mit verdecktem Klettverschluss
- Knieformung, Knietaschen innen
- Wahlweise mit Patchemblem (freigegebenes Patchemblem FR)

Hinweise: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose / Bundhose sowie geschlossen getragen werden! Jacke in Kombination mit dem Flammenschutzshirt Modell 7829/ 7937/ 7421 ergibt Störlichtbogenschutz APC=2. Dies gilt jedoch nur für den Bereich des Oberkörpers.

Die Konformitätserklärung zum Produkt ist abrufbar unter: www.uvex-safety.com/ce

Benutzerinformation beachten!

uvex suXXeed multifunction

Störlichtbogen-, Hitze-, Flamm-, Chemikalienschutz



Modell: 7475

Art.-Nr.: 88281	nachtblau
88282	graphit



Modell: 7937

Art.-Nr.: 17237	orange
17238	grau
17239	kornblau

Optimale Kombinierbarkeit innerhalb der Produktfamilien

Die uvex protection perfect multi function Produktfamilie bietet sicheren Schutz vor thermischen Gefahren. In Kombination mit dem Störlichtbogenshirt erreichen unsere Produkte sogar noch höhere Schutzklassen.



+



=

Störlichtbogen
APC= 2

Modell: 7475

Art.-Nr.: 88281	nachtblau
88282	graphit

Modell: 7937

Art.-Nr.: 17237	orange
17238	grau
17239	kornblau

Hinweis:

Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose / Bundhose sowie geschlossen getragen werden! ! Jacke in Kombination mit dem Flammenschutzshirt Modell 7829/ 7937/ 7421 ergibt Störlichtbogenschutz APC=2. Dies gilt jedoch nur für den Bereich des Oberkörpers.

Benutzerinformation beachten!

uvex suXXeed multifunction

Störlichtbogen-, Hitze-, Flamm-, Chemikalienschutz



Modell: 7475


Art.-Nr.:	88281	nachtblau
	88282	graphit

Modell: 7421

Art.-Nr.:	89312	marine
	89409	anthrazit melange

Optimale Kombinierbarkeit innerhalb der Produktfamilien

Die uvex suXXeed multifunction Produktfamilie bietet sicheren Schutz vor thermischen Gefahren. In Kombination mit dem Störlichtbogenhemd erreichen unsere Produkte sogar noch höhere Schutzklassen.



+



=

Störlichtbogen
APC= 2

Modell: 7475

Art.-Nr.:	88281	nachtblau
	88282	graphit

Modell: 7421

Art.-Nr.:	89312	marine
	89409	anthrazit melange

Hinweis:

Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose / Bundhose sowie geschlossen getragen werden! ! Jacke in Kombination mit dem Flammenschutzshirt Modell 7829/ 7937/ 7421 ergibt Störlichtbogenschutz APC=2. Dies gilt jedoch nur für den Bereich des Oberkörpers.

Benutzerinformation beachten!

uvex suXXeed multifunction

Störlichtbogen-, Hitze-, Flamm-, Chemikalienschutz



Modell: 7476

Art.-Nr.:

88283

nachtblau

88284

graphit



Modell: 7478

Art.-Nr.:

88285

nachtblau

88286

graphit

Hinweis:

Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose / Bundhose sowie geschlossen getragen werden! ! Jacke in Kombination mit dem Flammenschutzshirt Modell 7937/ 7421 ergibt Störlichtbogenschutz APC=2. Dies gilt jedoch nur für den Bereich des Oberkörpers.

Benutzerinformation beachten!