Garant

Soporte material con ruedas, Tipo: 1

Datos de pedido

Número de pedido	919904 1
GTIN	4062406098131
Clase de artículo	91J

Descripción

Ejecución:
Soporte de material con estructura de 5 patas estable, rodillo de acero galvanizado (∅ 50 mm) y regulación de altura con progresión continua.
El rodillo de acero se puede hacer bajar o subir por medio de contratuercas de 25 mm, gracias a lo cual se puede trabajar con o sin tope lateral, según se desee.
Lacado:
De dos colores (gris claro RAL 7035, antracita RAL 7016) **con recubrimiento de polvo.**
Otros colores no disponibles.
Intervalo de regulación de altura: 675 - 1050 mm
Anchura de rodillo: 400 mm
Capacidad de carga: 200 kg
Peso: 7,1 kg

Descripción técnica

Capacidad de carga	200 kg
Intervalo de regulación de altura	675 - 1050 mm
Peso	7,1 kg

Anchura de rodillo	400 mm
Tipo de producto	Soporte de material