


## TECHNISCHES DATENBLATT

### SECUNORM 185 NR. 18500410

#### Sicherheitstechnik



#### Automatischer Klinsenrückzug – hohe Sicherheit

Der automatische Klinsenrückzug des SECUNORM 185 gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.



#### KOMPAKTES SICHERHEITSMESSER MIT AUTOMATISCHEM KLINGENRÜCKZUG. SPEZIELL ZUM KARTONÖFFNEN.

**Bestellnummer** 18500410.02

#### Sehr viel Messer für so wenig Raum.

Beim Öffnen von Kartons und Paletten kommt es auf Effizienz an. Genau dafür ist das flinke, robuste SECUNORM 185 auch konzipiert. Daneben überrascht das kleine Sicherheitsmesser mit Features, die in dieser Liga eher selten sind. Man denke nur an den Griff aus rostfreiem Stahl, den großflächigen Schieber oder den komfortablen Klinsenwechsel. Ebenfalls von Vorteil: der automatische Klinsenrückzug und die Wahlmöglichkeit zwischen Stahl- und Keramik Klinge.

#### Robust und handlich

Der Griff des SECUNORM 185 besteht aus rostfreiem Stahl, wie gemacht für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer. In Sachen Ergonomie unterstützen Sie das handliche Format und das leichte Gewicht bei der Arbeit.

#### Optimaler Schieber

Der beidseitige Schieber eignet sich für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen. Dank der großen Auflagefläche können Sie ihn auch mit Handschuhen perfekt bedienen.

Die Rillen auf dem Schieber erhöhen die Rutschfestigkeit.

#### Sicherer Klinsenwechsel

Einfach den Wechselknopf gedrückt halten und den Schieber nach vorn herausziehen – schon liegt die von einem Magneten fixierte Klinge bereit. Kunststoffeinsatz und Griff bleiben stets zusammen, sodass auch hier nichts verloren geht.


#### Praktische Öse

Das SECUNORM 185 ist mit einer Öse zum Durchziehen eines Bandes ausgestattet. So können Sie Ihr Schneidwerkzeug sicher befestigen und haben es immer gleich zur Hand, sobald die nächste Verpackung zu öffnen ist.

#### 4-fach nutzbare Klinge

Ihre Klinge verfügt über zwei Schneiden mit insgesamt vier scharfen Kanten, die Sie nacheinander nutzen können. Das ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll. Außerdem schneiden Sie mit der frischen Kante stets wie neu.

## ANWENDUNG



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  Hohe Sicherheit        |  Sicherer Klingenwechsel (dank Magnet) |  Hoher Abriebschutz        |  Ergonomisch                 |
|  4-fach nutzbare Klinge |  Schnitttiefe                          |  Keramik Klinge einsetzbar |  Für Rechts- und Linkshänder |
|  Öse zum Befestigen     |   |   |   |

### Hauptschneidmaterialien

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  Karton: bis 2-lagig       |  Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie |  Klebeband |  Kunststoffumreifungen |
|  Folien- und Papierbahnen |  Garn, Schnur                    |  Textil   |   |

### Montierte Klinge



**NR. 92**  
0,40 mm

### Optionale Klinge



**NR. 192**  
0,40 mm,  
rostfrei



**NR. 92C**  
0,50 mm, Keramik,  
Breitschliff



**NR. 60092**  
0,40 mm,  
abgerundete Spitzen




**NR. 92043**  
0,40 mm,  
Breitschliff




**NR. 192043**  
0,40 mm, Breitschliff,  
rostfrei


## KLINGENWECHSEL




Klingenwechselknopf nach unten drücken und **gleichzeitig** den Schieber ganz nach vorn herausziehen.



Die Klingenabdeckung **hochklappen**.



Klinge wenden oder wechseln und wieder **exakt** auf den Nocken legen. Abdeckung schließen.



Zuletzt schieben Sie den Schieber mit der Klinge wieder **komplett in den Griff** hinein.

## SERVICELEISTUNGEN



Sicherheitsposter



Technisches Datenblatt



Beratung

## PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

|                                |                   |                              |                   |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Bestellnummer</b>           | NR. 18500410.02   | <b>Verpackungseinheit</b>    | 1 im Einzelkarton |
| <b>Maße Messer (L x B x H)</b> | 102 x 26 x 7,2 mm | <b>Maße Einzelkarton</b>     | 103 x 10 x 29 mm  |
| <b>Gewicht Messer</b>          | 32,0 g            | <b>Gewicht Einzelkarton</b>  | 35,5 g            |
| <b>Basismaterial</b>           | Rostfreier Stahl  | <b>EAN-Code Einzelkarton</b> | 4002632802164     |
| <b>Schnitttiefe</b>            | 9 mm              | <b>Menge per Umkarton</b>    | 20 Messer         |
|                                |                   | <b>Maße Umkarton</b>         | 118 x 52 x 108 mm |
|                                |                   | <b>Gewicht Umkarton</b>      | 740,0 g           |
|                                |                   | <b>EAN-Code Umkarton</b>     | 4002632852169     |
|                                |                   | <b>Zolltarifnummer</b>       | 82119300          |

## SICHERHEITZERTIFIKAT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Ausstellungsdatum</b> | 08. Januar 2021                             |
| <b>Zertifikat</b>        | GS-Zertifikat<br>NR. 180823-7255-55094-2021 |

## Zertifikate und Auszeichnungen



## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

**1. Allgemeine Anwendungshinweise:** Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

**2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren:** Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit der Sicherheitstechnik und ihrer Funktionsweise vertraut. Überprüfen Sie auch vor jeder weiteren Verwendung das Messer auf einwandfreie Funktion. Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter MARTOR-Klinge. Stellen Sie auch sicher, dass die Funktionsweise des Messers nicht durch das zu schneidende Material bzw. durch Verschmutzung oder Partikelanhaftung im Bereich der Klinge beeinträchtigt wird. **Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge!** Platzieren Sie die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Messers und schneiden Sie grundsätzlich am Körper vorbei.

**3. Ersatzteilaustausch:** Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur MARTOR-Ersatzklingen. Ausgewechselte Klingen sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen bei der Sicherheitstechnik, beim Klingenwechsel oder in der Handhabung, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. **ACHTUNG**, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

**4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs:** Sichern Sie die Klinge stets so (abhängig vom Produkttyp), dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

**5. Pflegehinweise:** Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

**ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!**

## ZUBEHÖR

---

### GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klappenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

### SAFEBOX NR. 108000




Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klappen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitze nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklappen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

### SAMMELBOX NR. 9810



Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klappen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klappen sicher und komplett über Ihren Restmüll entsorgen.

### WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845



Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

---

## HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com