


TECHNISCHES DATENBLATT

SECUNORM 380 NR. 380005

Sicherheitstechnik



Automatischer Klinsenrückzug – hohe Sicherheit

Der automatische Klinsenrückzug des SECUNORM 380 gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.



SICHERHEITSMESSER MIT AUTOMATISCHEM KLINGENRÜCKZUG UND EINEM MAX. KLINGENAUSTRITT VON 7,8 CM.

Bestellnummer 380005.02

Unsere Weltneuheit. Für besondere Ansprüche. Mit Wellenschliffklinge.

Lange Klinge und trotzdem sicher? Das galt immer als Widerspruch. Bis jetzt. Denn das SECUNORM 380 ist das weltweit erste Sicherheitsmesser mit fast 8 cm Klingenaustritt und einem automatischen Klinsenrückzug. Wenn Sie also eine risikoarme Alternative zum herkömmlichen Cutter mit feststehender Klinge suchen – hier ist sie. Mehr noch: Dank der Styroporklinge mit Wellenschliff schneidet das SECUNORM 380 dickeres Material wie Styropor und Schaumstoff besonders mühelos.

Langer Klinsenaustritt

„Lang“ ist eigentlich untertrieben: Der Klinsenaustritt liegt bei exakt 7,8 cm. Hinzu kommt der Wellenschliff der Styroporklinge, der das SECUNORM 380 zum Schneidexperten für bis zu 4-lagige Kartons, Bauschaum, Schaumstoff und eben Styroporplatten macht.

Einfacher Klinsenwechsel

Werkzeug brauchen Sie dafür nicht. Stattdessen gibt es am

Ende des Griffs einen praktischen Klinsenwechselknopf, den Sie einfach nach unten drücken. Jetzt können Sie den Klingenträger mit der Klinge herausziehen.

Ergonomischer Griff


Aus Erfahrung wissen wir: Je ergonomischer der Griff, desto leichter fällt das Schneiden. Das SECUNORM 380 überzeugt deshalb auch durch seine Form, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen auf dem Schieber.

Besonders robust

In jeder Hinsicht: Den „Kern“ bildet eine besonders stabile und abriebfeste Metallschiene. Der Griff wiederum besteht aus hochwertigem Kunststoff, der Sie nicht so schnell im Stich lässt.

Für rechts und links

Am SECUNORM 380 werden Rechts- wie Linkshänder ihre Freude haben. Je nach Präferenz drehen Sie die Klinge um 180° – und schon passt sie wieder. Passend auch die Öse am Ende – wenn Sie Ihr SECUNORM 380 befestigen möchten.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Technische Merkmale

 Hohe Sicherheit	 Sicherer Klingenswechsel (dank Magnet)	 Höchster Abriebsschutz	 Besonders ergonomisch
 Sicherung	 Schnitttiefe	 Soft-Grip	 Für Rechts- und Linkshänder
 Öse zum Befestigen			



Hauptschneidmaterialien

 Karton: bis 4-lagig	 Folien- und Papierbahnen	 Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie	 Schaumstoff, Styropor
 Sackware	 Klebeband	 Kunststoffumreifungen	 Kaschierte Folie
 Laminierte Folie	 PVC-Bodenbelag	 Filz	 Vliesstoff


Montierte Klinge




Optionale Klinge




KLINGENWECHSEL




Nur möglich im **entsicherten** Zustand. Das heißt, Sicherung nicht nach oben schieben.



Klingenswechselknopf in Pfeilrichtung (a) nach hinten ziehen, Griffende nach unten klappen (b) und Klinge mithilfe des Schiebers **aus dem Griff bewegen**.



Schieber anheben, Klinge entnehmen, wechseln und wieder **genau auf die Nocke legen**. Linkshänder drehen die Klinge um 180°. Die zwei Magnete halten die Klinge zusätzlich fest.



Zuletzt schieben Sie das Innenteil samt Klinge **in den Griff zurück** und klappen Sie das Griffende nach oben. Die Klinge testweise auslösen und wieder zurückschnellen lassen.

SERVICELEISTUNGEN



Sicherheitsposter



Schulungsvideo



Technisches Datenblatt



Beratung

PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 380005.02	Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton
Maße Messer (L x B x H)	170,5 x 20 x 34 mm	Maße Einzelkarton	180 x 38 x 24 mm
Gewicht Messer	79,0 g	Gewicht Einzelkarton	94,5 g
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff	EAN-Code Einzelkarton	4002632801631
Schnitttiefe	73 mm	Menge per Umkarton	10 Messer
		Maße Umkarton	124 x 80 x 185 mm
		EAN-Code Umkarton	4002632851636
		Zolltarifnummer	82119300

SICHERHEITZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	22. Juli 2014
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. S 60095195

Zertifikate und Auszeichnungen



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter MARTOR-Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. Machen Sie sich vor Gebrauch mit der Sicherheitstechnik und ihrer Funktionsweise vertraut. Stellen Sie auch sicher, dass diese nicht durch das zu schneidende Material beeinträchtigt wird. ACHTUNG, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Platzieren Sie die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Messers und schneiden Sie grundsätzlich am Körper vorbei.

3. Ersatzteilaustausch: Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur MARTOR-

Ersatzklingen. Ausgewechselte Klingen sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen bei der Sicherheitstechnik, beim Klingenwechsel oder in der Handhabung, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs: Sichern Sie die Klinge stets so (abhängig vom Produkttyp), dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

5. Pflegehinweise: Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP

NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klappenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

SAMMELBOX


NR. 9810



Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klagen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klagen sicher und komplett über Ihren Restmüll entsorgen.

WANDHALTERUNG SAMMELBOX

NR. 9845



Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com