HOLEX

Portapinzas de sujeción ER Forma AD, BT 50 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16

Datos de pedido

Número de pedido	302817 16
GTIN	4062406100865
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:
Cono interior y exterior rectificados.
· **Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.**
· **Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.**
Aplicación:
Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**
Suministro:
Incluye tuerca de apriete ER.
Partes opcionales:
Pinzas de sujeción ER n.° 308881 – 309434, llave de apriete ER n.° 309680– 309745 o n.° 613300.
Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.
Nota:
Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.
Estrategia de arranque de virutas: HSC
Gama de sujeción: 0,5 - 10 mm
Longitud de voladizo medida A: 80 mm
∅ exterior D: 28 mm
Tuerca de apriete ER de recambio: 16
Llave de apriete ER: 16

Descripción técnica

Llave de apriete ER	16
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Tuerca de apriete ER de recambio	16
∅ exterior D	28 mm
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Adaptador	BT 50 corto
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinza portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 8 mm	308906 8
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 2,8 mm	309403 2,8
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras ∅ de sujeción nominal d 3 mm	308922 3
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 1,5 mm	308901 1,5
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 10 mm	308920 10
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 7 mm	309403 7
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 9 mm	308920 9
Pinzas portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 3 mm	308921 3
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras ∅ de sujeción nominal d 3,5 mm	309404 3,5

Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado ∅ de sujeción nominal d 4 mm	309445 4
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 4 mm	309403 4
Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308810 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308780 50
Pinzas portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 9 mm	308921 9
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado ∅ de sujeción nominal d 2,8 mm	309445 2,8
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 5 mm	308901 5
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras ∅ de sujeción nominal d 8 mm	309404 8
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado ∅ de sujeción nominal d 5 mm	309445 5
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 2 mm	308920 2
Tuerca de apriete ER para portapinzas de sujeción HiRunER Para ER 16	309617 16
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 8 mm	309403 8
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 2 mm	308901 2
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 2,8 mm	309402 2,8
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 2,5 mm	308901 2,5
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 1 mm	308901 1
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial ∅ de sujeción nominal d 2,8 mm	309425 2,8
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 4 mm	309402 4
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras ∅ de sujeción nominal d 10 mm	308922 10

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Pinza portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 10 mm	308906 10
Pinzas portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 8 mm	308921 8
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 8 mm	308920 8
Pinzas portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 10 mm	308921 10
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras ∅ de sujeción nominal d 5 mm	308922 5
Pinza portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 9 mm	308906 9
Tuerca de apriete ER High Speed Para ER 16	309610 16
Tuerca de apriete ER Para ER 16	309580 16
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras ∅ de sujeción nominal d 4,5 mm	309404 4,5
Pinzas portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 7 mm	308921 7
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 3,5 mm	309402 3,5
Pinza portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 5 mm	308906 5
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial ∅ de sujeción nominal d 4,5 mm	309425 4,5
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 4,5 mm	309403 4,5
Pinzas portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 5 mm	308921 5
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 3 mm	308920 3

Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 4 mm	308920 4
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 7 mm	308920 7
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 1 mm	308920 1
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial ∅ de sujeción nominal d 3,5 mm	309425 3,5
Llave de una boca Ancho de llave 25 mm	613300 25
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Pinza portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 6 mm	308906 6
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras ∅ de sujeción nominal d 6 mm	308922 6
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 9 mm	309403 9
Pinza portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 7 mm	308906 7
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial ∅ de sujeción nominal d 6 mm	309425 6
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 6 mm	309402 6
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308812 50
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 10 mm	308901 10
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 8 mm	309402 8
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 7 mm	309402 7
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras ∅ de sujeción nominal d 7 mm	308922 7
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 3,5 mm	309403 3,5

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras ∅ de sujeción nominal d 7 mm	309404 7
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 6 mm	308901 6
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 6 mm	308920 6
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 9 mm	309402 9
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 7 mm	308901 7
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 4,5 mm	309402 4,5
Pinza portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 4 mm	308906 4
Pinzas portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 4 mm	308921 4
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 5 mm	308920 5
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado ∅ de sujeción nominal d 3,5 mm	309445 3,5
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 9 mm	308901 9
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras ∅ de sujeción nominal d 6 mm	309404 6
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado ∅ de sujeción nominal d 6 mm	309445 6
Tuerca tensora ER para cojinete de deslizamiento Para ER 16	309612 16
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado ∅ de sujeción nominal d 4,5 mm	309445 4,5
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ∅ de sujeción nominal d 6 mm	309403 6
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 3 mm	308901 3

Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 4 mm	308901 4
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado ∅ de sujeción nominal d 2 mm	309445 2
Pinzas portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 6 mm	308921 6
Pinza portapiezas ER con obturación ∅ de sujeción nominal d 3 mm	308906 3
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras ∅ de sujeción nominal d 4 mm	308922 4
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado ∅ de sujeción nominal d 3 mm	309445 3
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras ∅ de sujeción nominal d 9 mm	308922 9
Pinza portapiezas ER ∅ de sujeción nominal d 8 mm	308901 8
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras ∅ de sujeción nominal d 8 mm	308922 8