HOLEX

Mandrino portafresas Forma A, BT 50 A = 100, Ø de mandril d1: 27mm

Datos de pedido

Número de pedido	303037 27
GTIN	4062406101268
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:
Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar. Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.
Suministro:
Incluye tornillo de apriete de fresas.
Partes opcionales:
Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861	27
Ø exterior D	60 mm
Ø de mandril d_1	27 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Llave especial adecuada nº 309840	27
Ø de sujeción D_1	27 mm
Adaptador	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357

Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 18 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas