Chicago Pneumatic

Amoladora angular neumática, Tipo: 3550-120

Datos de pedido

Número de pedido	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:
- **Motor 1,5 PS con potencia de 1100 W.**
- **Cubierta protectora ajustable sin llave.**
- **Capacidad de plato 125 mm.**
- **Palanca de seguridad estética de forma currentilínea.**

Lijadora angular compacta y **potente** para una máxima durabilidad en aplicaciones exigentes hasta 1000 horas de intervalo de mantenimiento. Mango ergonómico y antivibratorio. Cubierta protectora ajustable sin llave. **Rosca del husillo M14.**

Descripción técnica

Quality Dress	CP3550-120AA5
Peso	1,9 kg
Nivel sonoro de funcionamiento	84 dB(A)
Demanda de aire máxima	1560 l/min
Potencia generada	1100 W
Velocidad de giro máxima	12000 min^{-1}
∅ máximo de muela	125 mm

Tamaño de tubo recomendado (∅ interior)	13 mm
Vibraciones máximas según EN	9,8 m/s^2
Conexión aire comprimido	3/8 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Lijadoras angulares