

9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, 18-teilig

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen



EAN: 4013288225122
Teilenr: 05150101001
Artikel-Nr: 9710

Abmessung: 405x360x60 mm
Gewicht: 1966 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82054000

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- 2 Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben
- 8 Kraftform Plus Schraubendreher mit harten Zonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- 2 Kraftform Plus VDE Schraubendreher mit isolierten Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 16 Wera Kraftform Schraubendrehern (Werkstatt, VDE, Schraubmeißel, Micro) sowie 2 Schraubkrallen.



Weblink


https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9710.html

Wera - 9710
05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen

Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage



Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Serie 900 – der Schraubmeißel



Der Schraubmeißel ist die Lösung, wenn Sie nicht nur schrauben wollen. - Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben oder Schraubschellen. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bits-Material - dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Das zähhart vergütete Material verhindert Absplittern oder Bruch der Klinge. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüssel höhere Drehmomente übertragen werden.

Lasertip



Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

Kompakte Form




Durch die kompakte Griffform und die kurze Klinge sind die Kraftform Stubbies besonders für Arbeiten in beengten Schraubsituationen geeignet.

Kraftform Micro Griff




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Die Kraftzone



Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Die Präzisionszone



Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9710.html

Wera - 9710
05150101001 - 4013288225122


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, 18-teilig


Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen

Satz-Inhalt:


932 A Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm

	05018264001	1x	1 x 5,5 x 100 mm
	05018266001	1x	1,2 x 7 x 125 mm


350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm

	05008710001	1x	PH 1 x 80 mm
	05008720001	1x	PH 2 x 100 mm
	05008735001	1x	PH 3 x 150 mm


350 PH Kreuzschlitz Stubby/Vergaserschraubendreher, PH 2 x 25 mm

	05008851001	1x	PH 2 x 25 mm
---	-------------	----	--------------


355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm

	05009310001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05009315001	1x	PZ 2 x 100 mm


335 Schlitz-Schraubendreher - Elektriker Klinge, 0,8 x 4 x 100 mm

	05110004001	1x	0,8 x 4 x 100 mm
	05110007001	1x	1 x 5,5 x 125 mm

334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstatt Klinge, 1,2 x 6,5 x 150 mm

	05110010001	1x	1,2 x 6,5 x 150 mm
---	-------------	----	--------------------

335 Stubby/Vergaserschraubendreher, 1 x 5,5 x 24,5 mm


	05008842001	1x	1 x 5,5 x 24,5 mm
---	-------------	----	-------------------

2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher, PH 0 x 40 mm


	05118026001 ¹⁾	1x	PH 0 x 40 mm
---	---------------------------	----	--------------

1) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,40 x 2,5 x 80 mm

	05118008001	1x	0,40 x 2,5 x 80 mm
---	-------------	----	--------------------

160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm

	05006100001 ¹⁾	1x	0,4 x 2,5 x 80 mm
	05006110001 ¹⁾	1x	0,6 x 3,5 x 100 mm

1) kein Lasertip

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9710.html

Wera - 9710
05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1441 SB Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 4,5-6 x 41 mm

05073681001 1x 4,5-6 x 41 mm



1442 Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 6,0-8,5 x 41 mm


1x 6,0-8,5 x 41 mm



9810 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm

05137310001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9710.html

Wera - 9710
05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de