

KERN EFS 600-1



Perfekte Schulwaage für den experimentellen Unterricht - einfache Bedienung, platzsparend, stapelbar



Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache
Display Art	LCD

Bauform	
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	145×205×46,5 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	130×125×10 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	134×127 mm
Abmessungen Wägefläche	134×127 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Kunststoff
Material Plattform	Kunststoff

Funktionen	
Anzahl Tasten für Bedienung	2
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min off 1 min 30 sec
Kapazitätsanzeige	✓
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz

Energieversorgung	
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	6 V, 1 A
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgeliefertes Steckernetzteil	Batterie
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK US CH
Batterie	4×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	200 h

Umgebungsbedingungen	
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	255×200×70 mm
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg

Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Laborwaagen
Produktgruppe	Schulwaagen

Messsystem	
Ablesbarkeit [d]	0,1 g
Wägebereich [Max]	620 g
Anzahl Wägebereiche	1
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,5 g
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Linearität	± 0,3 g
Linearisierung (in Punkten)	2
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	6.200
Einheiten	g gn dwt ozt lb oz
Voreingestellte Einheit	g
Einschwingzeit	2,5 s
Anwärmzeit	30 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	500 g (M2)
Mögliche Justierpunkte	500 g

Zulassung	
CE Zeichen	✓

Display	
Display Ziffernhöhe	15 mm
Display Größe	55×23 mm
Display Hinterleuchtung	nein

KERN EFS 600-1



Perfekte Schulwaage für den experimentellen Unterricht - einfache Bedienung, platzsparend, stapelbar

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-127

Piktogramme

STANDARD



OPTION

