Atlas Copco

Amoladora recta neumática, ∅ de pinza portapieza 6 mm, Tipo: G2440

Datos de pedido

Número de pedido	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:
Modelo potente de marcha lenta, con mango de apoyo. Velocidad máxima **4300 rpm.**
Suministro:
Incluye las boquillas necesarias.
Pieza de repuesto:
Kits de mantenimiento seleccionados (Service-Kits):
se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Tamaño de tubo recomendado (∅ interior)	10 mm
Demanda de aire máxima	342 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento	80 dB(A)
Quality Dress	G2440
Peso	0,9 kg
Velocidad de giro máxima	4300 min^{-1}
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s^2
Potencia generada	550 W

Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Lijadora recta