RUNPOTEC
IHR KABELEINZIEHSPEZIALIST

Surtido de barras de basalto Runposticks, de 19 piezas, Número de barras: 10

Datos de pedido

Número de pedido	814877 10
GTIN	9120045473100
Clase de artículo	86A

Descripción

Ejecución:
Barras de basalto flexibles de 1 m de longitud cada una con rosca de acero fino en ambos lados. Atornillando las barras se puede determinar la longitud de forma individual.
Aplicación:
Ideal en el caso de trabajos fuera de un tubo, p. ej., en falsos techos o en la construcción en seco.
Suministro:
10 barras de basalto de 1 m de longitud (5×∅ 7,5 mm (rojo / duro), 3×∅ 5,5 mm (negro / semiduro), 2×∅ 4,5 mm (amarillo / blando), 1 punta de guía flexible, 1 imán de potencia extra, 1 cadena de bolas, 1 cabezal de argolla con aro, 1 gancho de retención,1 adaptador roscado, 1 gancho redondo especial de acero fino,1 lámpara LED, 1 bolsa de tela.

Descripción técnica

Número de barras	10
Tipo de producto	Herramienta de tracción para cables