

Produkt Datenblatt airwing E und airwing E-WR



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">• Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helm kapseln für Verwendung im Elektrikerbereich• seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz• Helmschale vollständig geschlossen• konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex airwing E)• Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex airwing E-WR)• Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort• Bedruckungsflächen für Individualisierung vorhanden
Material	PE
Gewicht	airwing E: 390 g airwing E-WR: 440 g
Norm	EN 397, Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30°C) Elektrische Isolation 440 V AC
Größe	airwing E: 51-61 cm airwing E-WR: 52-61 cm
Verpackungseinheit	25 Stück

uvex airwing E mit konventioneller Innenausstattung

Artikelnummer	Ausführung	Farbe
9760.020	uvex airwing E, langer Schirm	Weiß
9760.120	uvex airwing E, langer Schirm	Gelb
9760.220	uvex airwing E, langer Schirm	Orange
9760.320	uvex airwing E, langer Schirm	Rot
9760.420	uvex airwing E, langer Schirm	Grün
9760.520	uvex airwing E, langer Schirm	Blau

uvex airwing E-WR mit Drehradsystem

Artikelnummer	Ausführung	Farbe
9760.030	uvex airwing E-WR, langer Schirm	Weiß
9760.130	uvex airwing E-WR, langer Schirm	Gelb
9760.530	uvex airwing E-WR, langer Schirm	Blau

Zubehör

Artikelnummer	Ausführung
9760.000	Innenausstattung für airwing E
9760.001	Innenausstattung für airwing E-WR
9760.005	Schweißband
9790.021	Gabelkinnriemen
9790.065	Winterhaube, hi-viz gelb
9790.068	Winterhaube, hi-viz orange
9790.066	Balaclava, schwarz
9790.010	Wintermütze, gestrickt (WIN)
9790.012	Wintermütze, gestrickt (Alaska)
9790.015	Wintermütze, Größe S-M
9790.016	Wintermütze, Größe L-XL
9790.077	Verschlussstopfen-Set
9790.075	Nackenschutz, orange
9790.076	Nackenschutz, gelb
9790.006	Papiermützen