Garant

Reborde de chapa de acero, Anchura: 1500mm

Datos de pedido

Número de pedido	928720 1500
GTIN	4062406117672
Clase de artículo	91P

Descripción

Ejecución:
De chapa de acero con □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes. Reborde superior con 8 orificios troquelados de 6 mm p. ej. para la colocación de destornilladores.
Idóneo para:
Todos los bancos de trabajo y tableros de trabajo en la longitud correspondiente.
Lacado:
Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Número de troquelados en reborde superior para insertar p. ej. destornilladores	8
Altura sobre placa	210 mm
Material	Chapa de acero
Profundidad	120 mm
Anchura	1500 mm
Color	gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo
Altura	248 mm
∅ troquelado en reborde superior	6 mm

Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Reborde