Garant

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión, Perfil Torx®: TX25

Datos de pedido

Número de pedido	675155 TX25
GTIN	4062406119072
Clase de artículo	61F

Descripción

Ejecución:
Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.
Con zona de torsión, **tenaz.** La zona de torsión reduce los picos de fuerza en el atornillado. Gracias a ello se protege el perfil de atornillado y se consiguen durabilidades superiores (excepto tam. TX40).
Aplicación:
Para tornillos con perfil Torx®.
Norma:
DIN ISO 1173.
Material:
Aleación especial al cromovanadio, **tenaz.**

Descripción técnica

Perfil Torx®	TX25
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Longitud total	25 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto	Herramienta de puntas