Mahr

Micrómetro para exteriores digital con husillo deslizante, salida de datos, Alcance de medición: 0-25mm

Datos de pedido

Número de pedido	421602 0-25
GTIN	4059192058524
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:
Micrómetro para exteriores innovador con **cifras de 10 mm** en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificado. Superficies de medición de metal duro. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido recubierto con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un indicador de **tolerancia con límites de aviso adicionales. E**l operador puede reconocer cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.
El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.
Descripción:
· **El avance de paso de husillo de 5 mm por vuelta reduce el tiempo de ajuste.**
· **El husillo no giratorio no daña las superficies de medición.**
Función:
IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.
Suministro:
Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.
Partes opcionales:
Cable de datos n.° 498941.

Descripción técnica

Calibración	B1
Paso de husillo	5 mm
Límite de error	2 µm
Lectura	0,001 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
∅ de varilla	6,5 mm
Lectura	0,00005 pul
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	10 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Sistema de bloqueo de referencia MAHR
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25
Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100

Accesorios

	498941 USB2

Cable de conexiónbidireccional con tecla de datos Tipo USB2	
Cable de conexiónbidireccional con tecla de datos Tipo D2	498941 D2