Garant

Barra de mandrinar MDI redondo, derecha, ∅ de mango DS / longitud de alcance L1: 12/34mm

Datos de pedido

Número de pedido	273966 12/34
GTIN	4062406128074
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:
- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Manejo muy sencillo al cambiar la placa de corte.**

Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.

Descripción técnica

Longitud total L	100 mm
Tornillo para plaquita	279810 1
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	34 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
∅ de mango D_s	12 mm
Intervalo de aplicación	Ranurado externo axial
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar