Garant

Barra de mandrinar, derecha, ∅ de mango DS / longitud de alcance L1: 12/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	273963 12/12
GTIN	4062406128111
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:
- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Manejo muy sencillo al cambiar la placa de corte.**

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	279810 1
Longitud total L	70 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	12 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
∅ de mango D_s	12 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar