SCANGRIP

Luminaria de trabajo LED con batería, Tipo: MINIFORM

Datos de pedido

Número de pedido	081516 MINIFORM
GTIN	5708997354049
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:
Lámpara de trabajo LED con batería con LED de alto rendimiento con elevada potencia lumínica, ganchos de suspensión desplegables y giratorios y potente imán de adherencia. Versión **Miniform** con dimensiones **delgadas**, prácticas para el bolsillo (120×59×25 mm), clip para cinturón, mango ergonómico.
Tecnología COB LED de alto rendimiento para una luz de superficie clara, homogénea en dos niveles de luminosidad.
Función:
IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.
Suministro:
Incluye el cable USB.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	200 lm
Cantidad de baterías contenidas	1
Bombilla	Módulo LED

Suministro de energía	a batería
Corriente de alumbrado nivel 2	100 lm
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	3,7 V
Capacidad de la batería	1,6 Ah
Anchura total	59 mm
Duración ilumin.	2,5 h
Longitud total	120 mm
Duración de la iluminación nivel 2	5 h
Clase de protección IP	IP 65
Peso	138 g
Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	MINIFORM
Tipo de producto	Lámpara de trabajo