Garant

Soporte de brochado de perfiles, pulgadas ∅ d = 5 mm, ∅ de mango DS: 5/8pul

Datos de pedido

Número de pedido	293079 5/8
GTIN	4062406128951
Clase de artículo	29K

Descripción

Ejecución:
Apropiado para tornos automáticos para cilindrar.
Idóneo para:
Máquinas CNC y convencionales.
Partes opcionales:
Ayuda de posicionamiento (n.° 293000) y llave de espigas (n.° 293006).
Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.° 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.
Nota:
· **Atención: utilizar siempre el ∅ de empujador adecuado.**
· **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

Descripción técnica

L	34 mm
Longitud del mango L_s	35 mm

Tipo de mango	Mango cilíndrico
∅ D	22 mm
∅ d	5 mm
Tamaño del mango	5/8 pul
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Accesorios

Llave de espigas Para ∅ de soporte 5 mm	293006 5
Llave de espigas Para ∅ de soporte 8 mm	293006 8
Llave de espigas Para ∅ de soporte 12 mm	293006 12
Llave de espigas Para ∅ de soporte 16 mm	293006 16