Soldador universal a batería, Denominación del fabricante: M12SI201C

Datos de pedido

Número de pedido	073955 M12SI201C
GTIN	4058546029333
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:
Soldador universal con batería para un rango de temperatura de hasta 400°C y potencia de calefacción de 90 W.
- **Alcanza la temperatura de uso en solo 20–30 segundos.**
- **Cabeza bloqueable en 3 posiciones: 0°, 45°, 90°.**
- **Cabezales de soldadura intercambiables sin herramientas.**
- **LED de dos colores: La luz intermitente verde indica que el aparato empieza a calentarse, la luz verde señaliza que el aparato está dispuesto para el uso, y la luz roja indica que el aparato está apagado pero el cabezal de soldadura todavía está caliente.**
- **Vigilancia de la temperatura para mantener una temperatura constante durante el empleo.**
- **Iluminación LED de la zona de trabajo.**
- **Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M12.**

Suministro:
Incluye 1 batería de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador y maleta de transporte.
Nota:
Encontrará una batería adecuada en el n.° 073814, tam. MB12.

Descripción técnica

Tiempo de calentamiento	30 s
Quality Dress	M12SI-201C
Potencia de calefacción	90 W
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V

Tensión de batería	12 V
Capacidad de la batería	2 Ah
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	a batería
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Soldador universal

Accesorios

Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12