Taladro-atornillador a batería, Tipo: 711SET

Datos de pedido

Número de pedido	070200 711SET
GTIN	2050002046481
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:
Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería
- **Para resultados precisos de perforación y atornillado.**
- **Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.**
- **Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.**
- **Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.**
- **Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.**

Ventaja:
Engranaje de 4 marchas patentado.
Suministro:
JUEGO DE MACHOS PARA ROSCAR PROFESIONAL, IDEAL PARA EL MECANIZADO DE METALES.
- **SOPORTE PARA PUNTA QUICKIN (1/4 PULGADA).**
- **ADAPTADOR PARA MACHO PARA ROSCAR QUICKIN CON 2 PINZAS PORTAPIEZAS.**
- **ADAPTADOR DE VASO QUICKIN.**
- **CABEZAL ANGULAR.**

Nota:
Encontrará baterías, cargadores y juegos de arranque adecuados en los n.° 073851 – 073866.

Descripción técnica

Capacidad de la batería	6 Ah
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s^2
Embalaje	Maleta de transporte
Par de giro máximo blando	46 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	400 min^{-1}
Empleo típico	Heavy Duty
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	800 min^{-1}
Peso	2 kg
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Velocidad de giro máxima 4.ª marcha	3850 min^{-1}
Velocidad de giro máxima 3.ª marcha	1950 min^{-1}
∅ máximo de taladrado espiral en madera	50 mm
∅ máximo de taladrado espiral en acero	25 mm
Tensión de batería	18 V
Par de giro máximo duro	90 Nm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Quality Dress	ASCM 18 QMSET
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	Engranaje de 4 marchas. 18V

USP2	Adecuado para madera y acero, portabrocas rápido, gama de sujeción 1,5-13, sin batería

Accesorios

Taladro-atornillador a batería Tipo 71161164	070200 71161164
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo 711301	070208 711301
Juego de inicio batería Tipo 92604323	073832 92604323
Batería de iones de LiHighPower Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073834 FE18