Garant

Plaquita de tronzar Acabado, CU7025, Ancho de tronzado w: 2mm

Datos de pedido

Número de pedido	273722 2
GTIN	4062406133818
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Tolerancia ancho de tronzado w	± 0,03 mm
Avance f	0,04 - 0,14 mm/rev,
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Ancho de tronzado w	2 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,1 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	CU7025
Radio angular R	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm²	adecuado	140 m/min	P
continuo	adecuado		
seco	adecuado		