Grapadora eléctrica, Denominación del fabricante: J105EADHG

Datos de pedido

Número de pedido	078410 J105EADHG
GTIN	4009729016411
Clase de artículo	07E

Descripción

Ejecución:
Grapadora profesional de fácil manejo y ergonómica para clavar con precisión grapas de alambre fino y grueso y también clavos.
· **Sistema de carga inferior para recarga rápida y sin problemas.**
· **Tope distanciador para la colocación paralela de hileras de grapas.**
· **Ajuste de la fuerza del impacto.**
· **Desbloqueo de seguridad patentado.**
· **Buen acceso incluso a lugares estrechos.**
· **Mirilla para el control de carga de grapas.**
Grapadora eléctrica universal (230 V/16 A) con regulación electrónica de la fuerza de impacto.
Longitud del cable 3m.

Descripción técnica

Peso	1,2 kg
Tipo de mordaza adecuada	E, A, D, H, G
Quality Dress	J-105
Profundidad de grapado máxima	16 mm

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Grapadora

Accesorios

Juego de grapas de alambre planode 1200 o 600 piezas Profundidad de grapado máxima 14 mm	078418 14
Juego de grapas de alambre fino5000 piezas Profundidad de grapado máxima 14 mm	078417 14
Juego de grapas de alambre fino5000 piezas Profundidad de grapado máxima 10 mm	078417 10
Juego de grapas de alambre fino5000 piezas Profundidad de grapado máxima 8 mm	078417 8
Juego de grapas de alambre planode 1200 o 600 piezas Profundidad de grapado máxima 10 mm	078420 10
Juego de grapas de alambre fino5000 piezas Profundidad de grapado máxima 6 mm	078417 6
Juego de grapas de alambre planode 1200 o 600 piezas Profundidad de grapado máxima 10 mm	078418 10
Juego de grapas de alambre planode 1200 o 600 piezas Profundidad de grapado máxima 14 mm	078420 14
Juego de clavosde 1000 o 2600 piezas Profundidad de grapado máxima 16 mm	078419 16
Juego de grapas de alambre planode 1200 o 600 piezas Profundidad de grapado máxima 6 mm	078418 6
Juego de grapas de alambre planode 1200 o 600 piezas Profundidad de grapado máxima 8 mm	078420 8
Juego de grapas de alambre planode 1200 o 600 piezas Profundidad de grapado máxima 6 mm	078420 6
Juego de clavosde 1000 o 2600 piezas Profundidad de grapado máxima 14 mm	078419 14
Juego de grapas de alambre planode 1200 o 600 piezas Profundidad de grapado máxima 8 mm	078418 8