BOSCH

Taladro-atornillador de impacto con batería ProCORE, ID del fabricante: GSB1860PRO

Datos de pedido

Número de pedido	070112 GSB1860PRO
GTIN	3165140951432
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:
Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.

- **La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.**
- **La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.**
- **Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.**
- **Presilla práctica para el cinturón (no 070104).**
- **Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.**
- **Portabrocas de sujeción rápida.**

Con **motor EC sin escobillas.**
KickBackControl con desconexión automática en caso de bloqueo, así como un acoplamiento de precisión único en su género. Forma constructiva compacta, longitud de cabeza muy corta (solo 184 mm) para un manejo perfecto (tam. GSB1860PC), por lo que es óptimo para trabajar en espacios estrechos. Compatible con Connectivity-Modul.
Suministro:
Incluye **2 baterías de iones de litio ProCORE de 18 V / 4,0 Ah**, cargador y L-BOXX.
Nota:
Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 ss. y 073866 ss.

Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V
Quality Dress: GSB 18V-60C
Capacidad de la batería: 4 A·h
Tensión de batería: 18 V
Construcción del motor: Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando: 31 N·m
Par de giro máximo duro: 60 N·m

Descripción técnica

Par de giro máximo duro	60 N·m
Tensión de batería	18 V
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	2,5 m/s^2
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 600 min^{-1}
Construcción del motor	Motor sin escobillas
∅ máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Peso	1,8 kg
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	8 m/s^2
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
∅ máximo de taladrado espiral en madera	38 mm
∅ máximo de taladrado espiral en hormigón	10 mm
Par de giro máximo blando	31 N·m
Quality Dress	GSB 18V-60C
Empleo típico	Strong
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	1900 min^{-1}
Capacidad de la batería	4 A·h
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio

Accesorios

Batería de iones de litio ProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073856 C18
Juego de inicio batería ProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073863 C18