Juego de destornilladores de cabeza esférica hexagonales, Cantidad de herramientas: 6



Datos de pedido

Número de pedido	952835 6
GTIN	4062406154646
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:
Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita,** la inferior **de color gris como contraste de color** señaliza la falta de herramientas.
Suministro:
Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952835: 1 ud.
HOLEX Destornillador de cabeza esférica de 6 caras n.° 627511 tam. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ud. cada

Descripción técnica

Profundidad	400 mm
Anchura en G	6
Cantidad de herramientas	6
Profundidad en G	16
Anchura	150 mm
Ejecución	con destornillador
Peso	0,487 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm

Grado de llenado de un cajón en G	6×16
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango rígido Hexágono 6 mm	627511 6
Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango rígido Hexágono 4 mm	627511 4
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952835	952001 952835
Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango rígido Hexágono 8 mm	627511 8
Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango rígido Hexágono 5 mm	627511 5
Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango rígido Hexágono 3 mm	627511 3
Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango rígido Hexágono 2,5 mm	627511 2,5