Garant

Surtido de alicates de precisión para anillos de seguridad, Cantidad de herramientas: 8

Datos de pedido

Número de pedido	954210 8
GTIN	4062406157524
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:
Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.
Idóneo para:
Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (A × P).
Suministro:
Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954210: 1 ud.
Alicates para arandelas de seguridad de precisión GARANT n.º 719770 tam. J0; J1; J2; J3: 1 ud. cada
Alicates para arandelas de seguridad de precisión GARANT n.º 719870 tam. A0; A1; A2; A3: 1 ud. cada

Descripción técnica

Anchura en G	8
Profundidad	500 mm
Profundidad en G	20

Cantidad de herramientas	8
Anchura	200 mm
Ejecución	con pinzas
Peso	1,462 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A3	719870 A3
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A0	719870 A0
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A1	719870 A1
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J1	719770 J1
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A2	719870 A2
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J0	719770 J0
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J3	719770 J3
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J2	719770 J2
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954210	952001 954210