Juego de llaves de vaso, completamente aisladas, Cantidad de herramientas: 7



Datos de pedido

Número de pedido	954532 7
GTIN	2050002004344
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:
Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita,** la inferior **de color gris como contraste de color** señaliza la falta de herramientas.
Suministro:
Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954532: 1 ud.
Llave de vaso WIHA n.º 622500 tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: 1 ud. cada

Descripción técnica

Profundidad	500 mm
Cantidad de herramientas	7
Cantidad de herramientas	7
Anchura	200 mm
Anchura en G	8
Peso	0,909 kg
Profundidad en G	20
Ejecución	con llave de vaso

Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Llave de vaso con mangocompletamente aisladas Ancho de llave 13 mm	622500 13
Llave de vaso con mangocompletamente aisladas Ancho de llave 5,5 mm	622500 5,5
Llave de vaso con mangocompletamente aisladas Ancho de llave 10 mm	622500 10
Llave de vaso con mangocompletamente aisladas Ancho de llave 7 mm	622500 7
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954532	952001 954532
Llave de vaso con mangocompletamente aisladas Ancho de llave 9 mm	622500 9
Llave de vaso con mangocompletamente aisladas Ancho de llave 6 mm	622500 6
Llave de vaso con mangocompletamente aisladas Ancho de llave 8 mm	622500 8