Taladro-atornillador de impacto con batería ONE-KEY™, Tipo: M18OPD2-5

Datos de pedido

Número de pedido	070102 M18OPD2-5
GTIN	4058546224721
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:
- **Taladro-atornillador de impacto de 2 marchas de alta potencia con batería, con ajuste del par de giro de varios niveles.**
- **Baterías de iones de litio Red REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.**
- **Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.**
- **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.**
- **Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.**
- **Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.**
- **Motor sin escobillas POWERSTATE™ (no tam. M18BPD4) para el máximo grado de eficacia. Desgaste mínimo y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar.**
- **Sistema electrónico REDLINK PLUS™ – protección contra sobrecarga gestión del rendimiento.**

FUEL™ ONE-KEY™ – la última generación de aparatos FUEL™ con **tecnología Bluetooth integrada para la configuración individual, gestión de existencias online** e **informes de aparatos.**
Modelo puntero FUEL™ con par de giro elevado.
Ventaja:

Motor POWERSTATE™ sin escobillas.
Suministro:
Incluye 2 baterías de iones de litio, cargador, maleta de transporte (caja HD) y clip para cinturón.
Nota:
Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir de los n.° 073814 – 073816, 073827 y 073840.
El módulo de seguimiento Bluetooth adecuado se puede encontrar en 070103 BTT-1.

Descripción técnica

Capacidad de la batería	5 Ah
∅ máximo de taladrado espiral en acero	16 mm
Peso	2,2 kg
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 550 min^{-1}
∅ máximo de taladrado espiral en hormigón	16 mm
Par máximo	135 Nm
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	1,33 m/s^2
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	13,2 m/s^2
Tensión de batería	18 V
Conexión de app	OneKey
Empleo típico	Heavy Duty
Construcción del motor	FUEL™
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	2000 min^{-1}
Quality Dress	M18ONEPD2-502X
∅ máximo de taladrado espiral en madera	89 mm
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Piedra
adecuado para material	Hormigón

adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB55	073809 MHB55
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C