Garant EASYFIX

Soporte universal 90°, ∅ 6 mm, Profundidad útil×Altura útil: 30X25mm

Datos de pedido

Número de pedido	955600 30X25
GTIN	4062406196400
Clase de artículo	91F

Descripción

Ejecución:
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.
Idóneo para:
Paredes perforadas con ☐ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Descripción técnica

Profundidad útil	30 mm
Tipo de placa base	doble
∅ de alambre de acero	6 mm
Material alambre	Acero
Anchura útil	43 mm
Altura útil	25 mm
Material placa base	Plástico
Forma del gancho	Gancho redondo doble 90°

Atributo del nombre de producto	∅ 6 mm
Tipo de producto	Gancho para pared perforada