Garant

APMT 133502 ER, HB8630, Tipo: INOX

Datos de pedido

Número de pedido	215391 INOX
GTIN	4045197746665
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:
Valores de aplicación para a_e = 0,25×D / a_p = 4 mm, $a_{p\,máx.}$ = 6 mm.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,18 mm
Tipo	INOX
Radio angular	0,2 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 133502 ER
Clase	HB8630
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm²	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adecuado	130 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		