Garant

Cono de expansión hidráulica delgado, BT 40 A = 120, ∅ de sujeción D1: 5mm

Datos de pedido

Número de pedido	303465 5
GTIN	4045197762320
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:
- **Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).**
- **Propiedades de amortiguación ideales.**
- **Posibilidad de regulación longitudinal axial.**
- **Mangos repasados en el torno fuertemente.**

Aplicación:
- **Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.**
- **Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.**
- **Para taladrar, escariar y fresar.**
- **Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.**

Suministro:
Incluye llave hexagonal con mango transversal.
Partes opcionales:
Tirante (AB) n.° 308760 – 308802, conos reductores n.°302135 – 302187.

Descripción técnica

∅ D_2	11 mm
∅ de sujeción D_1	5 mm
Longitud de voladizo medida A	120 mm
∅ exterior D	49,5 mm
L_2	71 mm

∅ D_3	18,5 mm
Adaptador	BT 40 A = 120
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/303465-5