Garant

Soporte de cartucho para destornillador con puntas de 1/4 pulgada con imán, Longitud de cuchilla cortante: 10 mm

Datos de pedido

Número de pedido	676663 10
GTIN	4045197772343
Clase de artículo	61F

Descripción

Ejecución:
Mango rígido con superficie de **Haptoprene** agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Asiento con potente imán permanente.
Idóneo para :
Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.
Contenido:
1 unidad de cada: para ranura, tam. 5,5; para Phillips, tam. 1; 2; para Torx® interior, tam. TX15; TX20; TX25.
Asiento para puntas: D 6,3
Longitud total: 65 mm

Descripción técnica

Longitud total	65 mm
Longitud de cuchilla cortante	10 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Dentado múltiple
Asiento para puntas	D 6,3

Seguro de alojamiento de puntas	Imán
Material mango	Santoprene® de 2 componentes
con mango de carraca	no
con mango telescópico	no
incl. puntas	sí
Depósito de puntas integrado	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas Perfil Torx® TX25	675295 TX25
Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgadas Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675281 2/25
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas Perfil Torx® TX15	675295 TX15
Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgadas Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675281 1/25
Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgadas, 25 mm de largo Anchura de filo 5,5 mm	675300 5,5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas Perfil Torx® TX20	675295 TX20