LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Cepillo tipo brocha en punta, alambre INOX 0,30 mm, ∅ del cepillo D1: 12mm

Datos de pedido

Número de pedido	574795 12
GTIN	4017359029015
Clase de artículo	57L

Descripción

Ejecución:
Cabeza de cepillo de alambre ondulado **en punta con ángulo de 25°. ∅ mango 6 mm.**
Aplicación:
En lijadoras rectas o ejes flexibles. **Para el mecanizado de esquinas y hendiduras.**

Descripción técnica

Longitud de guarnición H_1	20 mm
Grosor de las cerdas	0,3 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min^{-1}
∅ de mango D_s	6 mm
Material dotación	Alambre INOX
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha