Garant

Boca escalonada móvil, Para tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	360468 125
GTIN	4045197777928
Clase de artículo	31F

Descripción

Aplicación:
Para el alojamiento de las bocas HD n.º 362390 – 362600.
Material:
Acero templado, superficies rectificadas.
Idóneo para:
Tensor de alta presión CN n.º 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Descripción técnica

Altura h_1	20 mm
Longitud l_1	40 mm
Altura de bocas C	39,5 mm
Anchura de bocas b	125 mm
Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	HOLEX NC
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	Duo

Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
Longitud de mordazas l	70 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco